

Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 10-12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429000 10-12
GTIN	4946368517179
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Maß a	2 mm
Standardmesstiefe	57 mm
Messbereich	10 - 12 mm
Messtrommel-Ø	17 mm
Messtiefe mit Verlängerung	157 mm
Gesamtlänge	106 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm	484030 10
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 1/100	429010 1/100
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11