



Universal-Niederzugbacke fix, für Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	361380 125
GTIN	4250364401999
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Verwendung:

Niederzug mit geschliffenen Federblättern für rohe und bearbeitete Spannflächen. Click-Schnellwechselsystem zur Aufnahme von Clickleisten. Hohe Spanngenaugkeit zum parallel- bzw. winkelgenauen Bearbeiten.

Spannflächen hinterlassen kaum sichtbare Prägungen.

Lieferumfang:

Inklusive Federblätter.

Backenbreite b: 124,4 mm

c: 24 mm

c₁: 34 mm

Backenhöhe h: 39,5 mm

Höhe h₁: 20 mm

Backenlänge l: 92 mm

Technische Beschreibung

c	24 mm
für Typ	125
Backenhöhe h	39,5 mm
passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	HiPo

passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	LC-Garant
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	Titan 2
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	NC8
Länge l_1	43 mm
c_1	34 mm
Backenlänge l	92 mm
Backenbreite b	124,4 mm
Höhe h_1	20 mm
Länge l_2	8,8 mm
Produktart	Schraubstock-Backe