

Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 12-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ablese­teile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	23 mm
Gesamtlänge	127 mm
Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Messbereich	12 - 16 mm
Maß a	2,6 mm
Standardmesstiefe	80 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 15 mm	484030 15
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 2/150	429010 2/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 16 mm	484030 16
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 13 mm	484030 13
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12