



## Stufenbacke fix, für Typ: 125



### Bestelldaten

Bestellnummer	361420 125
GTIN	4250364401111
Artikelklasse	34A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Backe fest.

Gr. 90, 125 und 160 mit **Click-Schnellwechselsystem**, bei Nr. 361440 nur in den Gr. 90 und 125. Gewinde zur Aufnahme der HD-Backen, bei den Größen 125 und 160.

**Verwendung:**

Zum Spannen von parallel vorbereiteten Werkstücken. Gewinde M10 und M6 zur Aufnahme von Vorsatzbacken mit Click-Schnellwechselsystem für Click-Leisten und Backen.

Aufnahme von Stufenleisten auf hoher Seite oder Stufenseite (Nr. 361950; 361960; 361970).

**Werkstoff:**

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

**Passend für:**

Alle Typen TC, LC, Garant-NC, Titan und bisherige Ausführung NC.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsschrauben. 1 Stufenbacke.

### Technische Beschreibung

Länge $l_1$	43 mm
Backenhöhe $h$	39,5 mm
Höhe $h_1$	20 mm

passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	HiPo
passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	NC8
passend zu Farbcode	HOLEX NC
für Typ	125
Backenbreite b	124,4 mm
Backenlänge l	92 mm
Produktart	Schraubstock-Backen