



## Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 50-100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab  $\varnothing$  12HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab  $\varnothing$  12 HM).

#### Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428990, Einstellringe (zur Justierung) und Verlängerung.

### Technische Beschreibung

Anzahl Einstellringe	2
Anzahl Messschrauben	4
Messbereich	50 - 100 mm
Einstellring- $\varnothing$	62 / 87 mm
Fehlergrenze	0,007 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm	484030 80
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm	484030 95
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 50-100	428993 50-100
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm	484030 70
Innenmessschraube Messbereich 62-75 mm	428990 62-75
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
Innenmessschraube Messbereich 75-88 mm	428990 75-88
Innenmessschraube Messbereich 50-63 mm	428990 50-63
Innenmessschraube Messbereich 87-100 mm	428990 87-100