

**Mitutoyo****Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 125-150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429000 125-150
GTIN	4946368517780
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

**Sonderzubehör:**

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

**Technische Beschreibung**

Messtiefe mit Verlängerung	297 mm
Maß a	19,6 mm
Messbereich	125 - 150 mm
Messtrommel-Ø	23 mm
Standardmesstiefe	147 mm
Gesamtlänge	249 mm
Fehlergrenze	0,01 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022500 200
DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 125 mm	484030 125
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 140 mm	484030 140
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150	429010 4/150