

WITTE**Raster-Vakuumplatte, Typ: R3****Bestelldaten**

Bestellnummer	385030 R3
GTIN	2050001717498
Artikelklasse	38L

Beschreibung**Ausführung:**

Hochfestes Aluminium. Modular erweiterbar durch Verbindungselemente. **Inklusive ZeroClamp-Bohrungen 12M10 Stichmaß 200 mm.**

Verwendung:

Vakuumspannen von Kunststoff, Glas, Metallen, NE-Metallen, Grafit und sonstigen Werkstoffen.

Lieferumfang:

1 Schlauchtülle, 1 Verbindungsstück, 7 Blindstopfen, 1 Stecker LW12, 2 Spannpratzen, Vakuumschlauch (1 m), Anschlagsscheiben.
10 m Dichtschnur (Ø4 mm).

Hinweis:

Vakuum-Spannplatten sind mittels Verbindungsstücken modular erweiterbar.

Technische Beschreibung

Länge	600 mm
Gewicht	20 kg
Raster	12,5 mm
Breite	400 mm
Höhe	32,5 mm
Produktart	Vakuum-Spannplatte

