

Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 150-175mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429000 150-175
GTIN	4946368517797
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Maß a	19,6 mm
Gesamtlänge	249 mm
Messtrommel-Ø	23 mm
Standardmesstiefe	147 mm
Messtiefe mit Verlängerung	297 mm
Messbereich	150 - 175 mm
Fehlergrenze	0,01 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022500 200

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 160 mm	484030 160
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150	429010 4/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 175 mm	484030 175