

**Platten-Entmagnetisiergerät, Polplattenlänge: 400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	380861 400
GTIN	2050001717665
Artikelklasse	33S

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Stromzufuhr 230 V / 50 Hz, Schutzart IP 20, Leistungsaufnahme maximal 920 VA.**
- **Einschaltdauer 100 %.**

**Verwendung:**

Die Entmagnetisiergeräte eignen sich für den Einsatz in Messräumen, Werkstätten und Fertigungslinien. Dabei weisen sie eine starke Wirkung beim Entmagnetisieren von Lagerringen, Stempeln, Matrizen und sonstigen Werkzeugen auf.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	24 kg
Eindringtiefe	50 mm
Höhe	87 mm
Polplattenlänge	400 mm
Breite	306 mm
Polplattenbreite	260 mm
Leistungsaufnahme	920 W
Entmagnetisier Effizienzklasse (DMC)	++
Energieversorgung	Netzbetrieben
Schutzart	IP 20

Einschaltdauer	100 %
Produktart	Entmagnetisiergerät