



Stufenbacke fix, für Typ: 200



Bestelldaten

Bestellnummer	361420 200
GTIN	4250364401135
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

Backe fest.

Gr. 90, 125 und 160 mit **Click-Schnellwechselsystem**, bei Nr. 361440 nur in den Gr. 90 und 125.
Gewinde zur Aufnahme der HD-Backen, bei den Größen 125 und 160.

Verwendung:

Zum Spannen von parallel vorbereiteten Werkstücken. Gewinde M10 und M6 zur Aufnahme von Vorsatzbacken mit Click-Schnellwechselsystem für Click-Leisten und Backen.

Aufnahme von Stufenleisten auf hoher Seite oder Stufenseite (Nr. 361950; 361960; 361970).

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

Alle Typen TC, LC, Garant-NC, Titan und bisherige Ausführung NC.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben. 1 Stufenbacke.

Technische Beschreibung

Backenbreite b	200,4 mm
Höhe h ₁	25 mm
passend zu Farbcode	TC

passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	NC8
für Typ	200
Länge l_1	54 mm
Backenlänge l	104 mm
Backenhöhe h	60 mm
Produktart	Schraubstock-Backen