



Pendelbacke mobil, für Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	361660 125
GTIN	4250364400916
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

Backe beweglich, einseitig mit Riffelung.

Verwendung:

- **Zum Spannen nichtparalleler Werkstücke.**
- **Zur Aufnahme von Stufenleisten Nr. 361950; 361960; 361970.**

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

NC8, Garant-NC, Titan.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Technische Beschreibung

Backenbreite b	124,4 mm
Backenhöhe h	39,5 mm
Backenlänge l	84 mm
für Typ	125
passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	HiPo

passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
passend zu Farbcode	Duo Plus
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	NC8
passend zu Farbcode	HOLEX NC
Produktart	Schraubstock-Backen