

**Mitutoyo****Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 25-30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429000 25-30
GTIN	4946368517704
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

**Sonderzubehör:**

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

**Technische Beschreibung**

Maß a	2,6 mm
Messtiefe mit Verlängerung	240 mm
Standardmesstiefe	90 mm
Messtrommel-Ø	23 mm
Gesamtlänge	140 mm
Messbereich	25 - 30 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

## Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 28 mm	484030 28
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 26 mm	484030 26