

Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 30-40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429000 30-40
GTIN	4946368517711
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messtiefe mit Verlängerung	248 mm
Messtrommel-Ø	23 mm
Maß a	3,4 mm
Standardmesstiefe	98 mm
Gesamtlänge	140 mm
Messbereich	30 - 40 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 38 mm	484030 38
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 36 mm	484030 36
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 34 mm	484030 34
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 32 mm	484030 32