



## Adapterbacke mobil, für Typ: 125



### Bestelldaten

Bestellnummer	361600 125
GTIN	4250364400879
Artikelklasse	34A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Backe beweglich.

**Verwendung:**

- Zur Aufnahme vorhandener oder selbstgefertigter Backen.
- Zur Aufnahme aller HD-Backen Nr. 362390 bis 362600.

**Werkstoff:**

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

**Passend für:**

NC8, Garant-NC, Titan.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsschrauben.

### Technische Beschreibung

Backenlänge l	80 mm
Länge l <sub>1</sub>	32 mm
Backenhöhe h	58 mm
Höhe h <sub>1</sub>	20 mm
passend zu Farbcode	TC

passend zu Farbcode	HiPo
passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
passend zu Farbcode	Duo Plus
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	NC8
passend zu Farbcode	HOLEX NC
für Typ	125
Backenbreite b	126 mm
Produktart	Schraubstock-Backen