

**WITTE****Raster-Vakuumplatte, Typ: R1****Bestelldaten**

Bestellnummer	385030 R1
GTIN	2050001717504
Artikelklasse	38L

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochfestes Aluminium. Modular erweiterbar durch Verbindungselemente. **Inklusive ZeroClamp-Bohrungen 12M10 Stichmaß 200 mm.**

**Verwendung:**

Vakuumspannen von Kunststoff, Glas, Metallen, NE-Metallen, Grafit und sonstigen Werkstoffen.

**Lieferumfang:**

1 Schlauchtülle, 1 Verbindungsstück, 7 Blindstopfen, 1 Stecker LW12, 2 Spannpratzen, Vakuumschlauch (1 m), Anschlagscheiben.  
10 m Dichtschnur (Ø4 mm).

**Hinweis:**

Vakuum-Spannplatten sind mittels Verbindungsstücken modular erweiterbar.

**Technische Beschreibung**

Breite	200 mm
Raster	12,5 mm
Höhe	32,5 mm
Länge	300 mm
Gewicht	5 kg
Produktart	Vakuum-Spannplatte

