

**Mitutoyo****Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 20-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429005 20-25
GTIN	4946368517209
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Grundlochausführung. **Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.**

**Sonderzubehör:**

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge	140 mm
Messbereich	20 - 25 mm
Maß a	0,3 mm
Standardmesstiefe	90 mm
Messtrommel-Ø	23 mm
Messtiefe mit Verlängerung	240 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50
DAkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 24 mm	484030 24
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20