

BMI[®]**Rostfreies Stahlbandmaß in Kapsel, Bandlänge: 20m****Bestelldaten**

Bestellnummer	463050 20
GTIN	4007368079033
Artikelklasse	46M

Beschreibung**Ausführung:**

Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

Band: Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

Rostfreies Stahlbandmaß aus gehärtetem Chrom-Nickel-Stahl, transparent einbrennlackiert. Skalierung gedruckt mit gut ablesbaren Zahlen und Teilungen. Gute Bruchsicherheit und Flexibilität. Mit cm-Teilung (erste 20 cm mit mm-Teilung).

Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Kapsel Höhe	32 mm
Bandbreite	13 mm
Kapsel Breite	115 mm
Kapsel Länge	138 mm

Typ Maßanfang	A
Bandlänge	20 m
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 50 m	026240 50
--	-----------