



Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 20m



Bestelldaten

Bestellnummer	464900 20
GTIN	4007368011286
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

Band: Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß. Gute Bruchsicherheit und Flexibilität. Knickfester Federband-Stahl. **Hohe Abriebfestigkeit**, witterungsbeständig sowie unempfindlich gegen viele Chemikalien und Öle. Mit durchgehender mm-Teilung.

Gr. 20 und 30 in geradem Rahmen, Gr. 50 in V-Rahmen.

Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Bandbreite	13 mm
ganze Länge	310 mm
Rahmen Breite	150 mm
Typ Maßanfang	A
Bandlänge	20 m

Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 50 m	026240 50
--	-----------