

**Mitutoyo**
**Kleine Innenmessschraube, Messbereich: 2-2,5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	429100 2-2,5
GTIN	4946368080468
Artikelklasse	44A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Rostfrei, alle Ablese- und Messbereiche blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche. Die Verstellung des Messkopfes (**mit 2 Hartmetall-Messflächen**) erfolgt über **eine hartmetallbestückte** Triebnadel.

**Verwendung:**

Zum genauen Messen von Bohrungen auf Durchmesser und Rundheit.

**Sonderzubehör:**

Kontrollringe Nr. 484030.

**Technische Beschreibung**

Messtrommel-Ø	17 mm
Messtiefe	12 mm
Messbereich	2 - 2,5 mm
Gesamtlänge	105 mm
Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	0,002 mm
Norm	Werknorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart

2-Punkt-Innenmessschraube

**Dienstleistungen**Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler  
Messbereich 20 mm

022500 20

DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube  
maximaler Messbereich 200 mm

022510 200