



Digitaler Messschieber ABS mit Messspitzen, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415621 500
GTIN	4045197829924
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Elektronik schaltet nach 5 Minuten automatisch ab. Anschalten durch einfaches Anziehen. Die Messflächen sind feinstgeläppt. **Mit robustem Metallgehäuse.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Schnabellänge	150 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,0005 Zoll
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Kalibrierung	A1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,06 mm
Norm	ISO 13385

Messspitzen	ja
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412230