



Digitaler Messschieber ABS mit Messspitzen, Messbereich: 750mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 415621 750 |
| GTIN | 4045197829931 |
| Artikelklasse | 42A |

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Elektronik schaltet nach 5 Minuten automatisch ab. Anschalten durch einfaches Anschieben. Die Messflächen sind feinstgeläppt. **Mit robustem Metallgehäuse.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032

Technische Beschreibung

| | |
|--|-------------------|
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Ablesung | 0,0005 Zoll |
| Schnabellänge | 150 mm |
| Ablesung | 0,01 mm |
| Innenmessansatz-Ø | 20 mm |
| Kalibrierung | A1 |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Messabweichung E MPE | ±0,07 mm |
| Norm | ISO 13385 |

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Messspitzen | ja |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts |
| Messtechnik | digital |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| alle Teile | gehärtet |
| Verpackung | stabile Box |
| Produktart | Werkstattmessschieber |

Dienstleistungen

| | |
|--|-------------|
| DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm | 021010 1000 |
| Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm | 021000 1000 |

Zubehör

| | |
|--|---------------|
| Schraube für Tiefenmaßhalter | 412230 |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032 | 081560 CR2032 |