

**Mitutoyo**
**Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 25-30mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	429005 25-30
GTIN	4946368517216
Artikelklasse	44A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Grundlochausführung. **Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.**

**Sonderzubehör:**

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

**Technische Beschreibung**

Messtiefe mit Verlängerung	240 mm
Messtrommel-Ø	23 mm
Messbereich	25 - 30 mm
Standardmesstiefe	90 mm
Maß a	0,3 mm
Gesamtlänge	140 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 28 mm	484030 28
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 26 mm	484030 26