

**Mitutoyo****Kleine Innenmessschraube, Messbereich: 2,5-3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429100 2,5-3
GTIN	4946368080475
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Rostfrei, alle Ablese- und Messbereiche verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche. Die Verstellung des Messkopfes (**mit 2 Hartmetall-Messflächen**) erfolgt über **eine hartmetallbestückte** Triebnadel.

**Verwendung:**

Zum genauen Messen von Bohrungen auf Durchmesser und Rundheit.

**Sonderzubehör:**

Kontrollringe Nr. 484030.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	2,5 - 3 mm
Messtrommel-Ø	17 mm
Messtiefe	12 mm
Gesamtlänge	105 mm
Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	0,002 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

## Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
--	-----------

DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
---	------------

## Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 3 mm	484030 3
--	----------