

Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 30-40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429005 30-40
GTIN	4946368517223
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ablese Teile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Grundlochausführung. **Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.**

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messtiefe mit Verlängerung	248 mm
Messbereich	30 - 40 mm
Standardmesstiefe	98 mm
Messtrommel-Ø	23 mm
Maß a	0,3 mm
Gesamtlänge	140 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 34 mm	484030 34
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 36 mm	484030 36
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 38 mm	484030 38
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 32 mm	484030 32
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35