



## Glasfaser-Bandmaß in Kapsel, Bandlänge: 30m



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 463300 30     |
| GTIN          | 4007368073017 |
| Artikelklasse | 46M           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kapsel:** Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

**Rahmen:** Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

**Glasfaser-Bandmaß. Extrem knickfest und flexibel,** witterungsbeständig und unempfindlich gegen viele Chemikalien. **Elektrisch nicht leitfähig.** Hohe Ablesbarkeit. Mit cm-Teilung.

#### Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

|               |        |
|---------------|--------|
| Bandbreite    | 13 mm  |
| Kapsel Breite | 175 mm |
| Kapsel Länge  | 210 mm |
| Kapsel Höhe   | 32 mm  |
| Typ Maßanfang | A      |
| Bandlänge     | 30 m   |

|              |         |
|--------------|---------|
| Norm         | EG II   |
| Kalibrierung | G1      |
| Produktart   | Bandmaß |

### Dienstleistungen

|  |           |
|--|-----------|
| Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 50 m | 026240 50 |
|--|-----------|