

Mitutoyo**Innenmessschrauben-Satz Holtest, Messbereich: 6-12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messstrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 429000. Kontrollringe ähnlich Nr. 484030, Verlängerung 100 mm Nr. 429010.

Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	8 / 10 mm
Anzahl Messschrauben	3
Messbereich	6 - 12 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	Werksnorm
Messstrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 6-12 mm

020550 6-12

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 1/100

429010 1/100

Innenmessschraube Holtest Messbereich 8-10 mm

429000 8-10

Innenmessschraube Holtest Messbereich 6-8 mm

429000 6-8

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm

484030 11

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm

484030 7

Innenmessschraube Holtest Messbereich 10-12 mm

429000 10-12

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm

484030 9