

Mitutoyo**Digitale Innenmessschraube, Messbereich: 20-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429110 20-25
GTIN	4946368562988
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen – ohne Nonius.

„Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunktes.

Geringer Stromverbrauch. Mit Ladekontrolle und Störungsanzeige.

Messflächen und Verschleißteile aus Hartmetall, ab Gr. 12–16 sind die Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445, Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Hinweis:

Auf Anfrage bis Messbereich 300 mm lieferbar.

Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	88 mm
Messtiefe mit Verlängerung	238 mm
Messbereich	20 - 25 mm
Maß a	0,3 mm
Fehlergrenze	0,003 mm

Ablesung	0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50
DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Sender Typ S16E	498966 S16E
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 24 mm	484030 24
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 23 mm	484030 23
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20