

Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 40-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429005 40-50
GTIN	4946368517230
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messstrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Grundlochausführung. **Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.**

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messtiefe mit Verlängerung	248 mm
Messtrommel-Ø	23 mm
Maß a	0,3 mm
Messbereich	40 - 50 mm
Gesamtlänge	140 mm
Standardmesstiefe	98 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50
DAkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 44 mm	484030 44
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 42 mm	484030 42
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 46 mm	484030 46