

**Mitutoyo****Innenmessschrauben-Satz Holtest, Messbereich: 12-20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

**Lieferumfang:**

Innenmessschrauben Nr. 429000. Kontrollringe ähnlich Nr. 484030, Verlängerung 150 mm Nr. 429010.

**Technische Beschreibung**

Einstellring-Ø	16 mm
Anzahl Messschrauben	2
Messbereich	12 - 20 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

## Zubehör

Innenmessschraube Holtest Messbereich 12-16 mm	429000 12-16
Innenmessschraube Holtest Messbereich 16-20 mm	429000 16-20
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 2/150	429010 2/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 15 mm	484030 15