



Weißes Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 20m



Bestelldaten

Bestellnummer	464500 20
GTIN	4007368005216
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

Band: Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

Weißes Stahlbandmaß. Gehärtetes Band, Phosphatschicht als Korrosionsschutz, mit verschleißfester Kunstharzbeschichtung. Hohe Ablesbarkeit. Mit durchgehender mm-Teilung. Gr. 20 und 30 in geradem Rahmen, Gr. 50 in V-Rahmen.

Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Rahmen Breite	120 mm
Bandbreite	13 mm
ganze Länge	280 mm
Typ Maßanfang	A
Bandlänge	20 m
Norm	EG II

Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß
Dienstleistungen	
Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 50 m	026240 50