

Mitutoyo**Kleine Innenmessschraube, Messbereich: 4-5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429100 4-5
GTIN	4946368080499
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Rostfrei, alle Ablese- und Messbereiche verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche. Die Verstellung des Messkopfes (**mit 2 Hartmetall-Messflächen**) erfolgt über **eine hartmetallbestückte** Triebnadel.

Verwendung:

Zum genauen Messen von Bohrungen auf Durchmesser und Rundheit.

Sonderzubehör:

Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messtiefe	22 mm
Messbereich	4 - 5 mm
Gesamtlänge	115 mm
Messtrommel-Ø	17 mm
Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	0,002 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
--	------------

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
--	-----------

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 4 mm	484030 4
---------------------------------------	----------

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 5 mm	484030 5
---------------------------------------	----------