

**Mitutoyo****Digitale Innenmessschraube, Messbereich: 25-30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429110 25-30
GTIN	4946368562995
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen – ohne Nonius.**

„Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunktes.

Geringer Stromverbrauch. Mit Ladekontrolle und Störungsanzeige.

**Messflächen und Verschleißteile aus Hartmetall, ab Gr. 12–16 sind die Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.**

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497445, Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

**Hinweis:**

Auf Anfrage bis Messbereich 300 mm lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	25 - 30 mm
Maß a	0,3 mm
Messtiefe mit Verlängerung	238 mm
Standardmesstiefe	88 mm
Fehlergrenze	0,003 mm

Ablesung	0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50

## Zubehör

Sender Typ S16E	498966 S16E
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 26 mm	484030 26
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 28 mm	484030 28
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150