

**Mitutoyo****Innenmessschrauben-Satz Holtest, Messbereich: 20-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

**Lieferumfang:**

Innenmessschrauben Nr. 429000. Kontrollringe ähnlich Nr. 484030, Verlängerung 150 mm Nr. 429010.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Messschrauben	4
Messbereich	20 - 50 mm
Einstellring-Ø	25 / 40 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
Innenmessschraube Holtest Messbereich 40-50 mm	429000 40-50
Innenmessschraube Holtest Messbereich 30-40 mm	429000 30-40
Innenmessschraube Holtest Messbereich 25-30 mm	429000 25-30
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
Innenmessschraube Holtest Messbereich 20-25 mm	429000 20-25
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22