

Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 50-63mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429005 50-63
GTIN	4946368517247
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Grundlochausführung. **Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.**

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	156 mm
Messtrommel-Ø	23 mm
Standardmesstiefe	105 mm
Maß a	0,3 mm
Messtiefe mit Verlängerung	255 mm
Messbereich	50 - 63 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 60 mm	484030 60
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150	429010 4/150