



Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß in Kapsel, Bandlänge: 20m



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 463100 20 |
| GTIN | 4007368074847 |
| Artikelklasse | 46M |

Beschreibung

Ausführung:

Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

Band: Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß. Gute Bruchsicherheit und Flexibilität. Knickfester Federband-Stahl. **Hohe Abriebfestigkeit**, witterungsbeständig sowie unempfindlich gegen viele Chemikalien und Öle. Mit durchgehender mm-Teilung.

Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|--------|
| Kapsel Länge | 175 mm |
| Kapsel Breite | 145 mm |
| Bandbreite | 13 mm |
| Kapsel Höhe | 32 mm |
| Typ Maßanfang | A |

| | |
|--------------|---------|
| Bandlänge | 20 m |
| Norm | EG II |
| Kalibrierung | G1 |
| Produktart | Bandmaß |

Dienstleistungen

| | |
|---|-----------|
| KalibrierungRollbandmaß maximale Länge 50 m | 026240 50 |
|---|-----------|