

Mitutoyo**Kleine Innenmessschraube, Messbereich: 5-6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429100 5-6
GTIN	4946368080505
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Rostfrei, alle Ablese- und Messbereiche verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche. Die Verstellung des Messkopfes (**mit 2 Hartmetall-Messflächen**) erfolgt über **eine hartmetallbestückte** Triebnadel.

Verwendung:

Zum genauen Messen von Bohrungen auf Durchmesser und Rundheit.

Sonderzubehör:

Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	115 mm
Messtrommel-Ø	17 mm
Messtiefe	22 mm
Messbereich	5 - 6 mm
Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	0,002 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
--	-----------

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
--	------------

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 5 mm	484030 5
--	----------

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 6 mm	484030 6
--	----------