

Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 62-75mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 429005 62-75 |
| GTIN | 4946368517254 |
| Artikelklasse | 44A |

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Grundlochausführung. **Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.**

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|------------|
| Messtiefe mit Verlängerung | 255 mm |
| Maß a | 0,3 mm |
| Gesamtlänge | 156 mm |
| Standardmesstiefe | 105 mm |
| Messtrommel-Ø | 23 mm |
| Messbereich | 62 - 75 mm |
| Fehlergrenze | 0,006 mm |
| Ablesung | 0,005 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm |
| Messtechnik | analog |

| | |
|--------------|---------------------------|
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | B6 |
| Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |

Dienstleistungen

| | |
|---|------------|
| Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm | 022500 100 |
| DAkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm | 022510 200 |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150 | 429010 4/150 |
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm | 484030 70 |
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 65 mm | 484030 65 |
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 75 mm | 484030 75 |