

Mitutoyo**Digitales Dreipunkt-Innenmessgerät, Messbereich: 20-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429250 20-25
GTIN	4946368636511
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Borematic für Grundlochmessung. Klare und fehlerfreie Ablesung über großes LCD-Display mit 11 mm Ziffernhöhe. **Anzeige um 330° drehbar**. Die Messtaster zentrieren die Messschraube selbsttätig in der Bohrung und gewährleisten eine einfache Handhabung. Die Verstellung der Messtaster erfolgt spielfrei über einen **Hartmetall-Kegel**. Messflächen aus titanbeschichtetem gehärteten Stahl.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Schnellverstellung und Selbstzentrierung.

Funktion:

- **Haltwert-Taste hält das Messergebnis fest (z. B. bei ungünstiger Messposition).**
- **Nullpunkt / Absolutmaß ermöglicht Nullen an jeder Position.**
- **Gut- / Ausschussanzeige zum einfachen Überprüfen der Toleranzwerte.**
- **Schnellverstellung zur schnellen Überbrückung des Messweges.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Digimatic Nr. 497080, Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Ersatzteil:

Ersatzmesskopf Nr. 429252.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,001 mm
Messbereich	20 - 25 mm
Standardmesstiefe	59 mm
Maß a	0,3 mm
Messtiefe mit Verlängerung	209 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50

Zubehör

Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 23 mm	484030 23
Sender Typ S1	498966 S1
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2