

Mitutoyo**Digitaler Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 6-12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen – ohne Nonius.

„Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunktes.

Geringer Stromverbrauch. Mit Ladekontrolle und Störungsanzeige.

Messflächen und Verschleißteile aus Hartmetall, ab Gr. 12–25 sind die Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 429110, Einstellringe.

Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	8 / 10 mm
Messbereich	6 - 12 mm
Anzahl Messschrauben	3

Anzahl Einstellringe	2
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Zubehör

Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 1/100	429010 1/100
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7
Sender Typ S16E	498966 S16E