

Mitutoyo**Digitaler Dreipunkt-Innenmessgeräte-Satz, Messbereich: 12-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429260 12-25
GTIN	4946368636726
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Borematic für Grundlochmessung. Klare und fehlerfreie Ablesung über großes LCD-Display mit 11 mm Ziffernhöhe. **Anzeige um 330° drehbar**. Die Messtaster zentrieren die Messschraube selbsttätig in der Bohrung und gewährleisten eine einfache Handhabung. Die Verstellung der Messtaster erfolgt spielfrei über einen **Hartmetall-Kegel**.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Schnellverstellung und Selbstzentrierung.

Funktion:

- **Haltwert-Taste hält das Messergebnis fest (z. B. bei ungünstiger Messposition).**
- **Nullpunkt / Absolutmaß ermöglicht Nullen an jeder Position.**
- **Gut- / Ausschussanzeige zum einfachen Überprüfen der Toleranzwerte.**
- **Schnellverstellung zur schnellen Überbrückung des Messweges.**

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 429250, Kontrollringe.

Technische Beschreibung

Anzahl Messköpfe	3
------------------	---

Anzahl Einstellringe	2
Messbereich	12 - 25 mm
Einstellring-Ø	16 / 20 mm
Fehlergrenze	0,005 / 0,006 mm
Ablesung	0,001 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 12-25 mm	020550 12-25
--	--------------

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
Sender Typ S1	498966 S1
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 23 mm	484030 23
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 2/150	429010 2/150
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975