

Mitutoyo**Innenmessschrauben-Satz Holtest, Messbereich: 50-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 429000. Kontrollringe ähnlich Nr. 484030, Verlängerung 150 mm Nr. 429010.

Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	62 / 87 mm
Anzahl Messschrauben	4
Messbereich	50 - 100 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150	429010 4/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm	484030 80
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90
Innenmessschraube Holtest Messbereich 75-88 mm	429000 75-88
Innenmessschraube Holtest Messbereich 50-63 mm	429000 50-63
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm	484030 70
Innenmessschraube Holtest Messbereich 87-100 mm	429000 87-100
Innenmessschraube Holtest Messbereich 62-75 mm	429000 62-75