



## Weißes Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50m



### Bestelldaten

Bestellnummer	464500 50
GTIN	4007368004011
Artikelklasse	46M

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kapsel:** Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

**Rahmen:** Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

**Band:** Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

**Weißes Stahlbandmaß.** Gehärtetes Band, Phosphatschicht als Korrosionsschutz, mit verschleißfester Kunstharzbeschichtung. Hohe Ablesbarkeit. Mit durchgehender mm-Teilung. Gr. 20 und 30 in geradem Rahmen, Gr. 50 in V-Rahmen.

#### Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Bandbreite	13 mm
ganze Länge	340 mm
Rahmen Breite	150 mm
Typ Maßanfang	A
Bandlänge	50 m
Norm	EG II

Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß
<b>Dienstleistungen</b>	
Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 50 m	026240 50