

**Mitutoyo****Digitaler Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 12-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429112 12-25
GTIN	4946368562926
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen – ohne Nonius.**

„Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunktes.  
Geringer Stromverbrauch. Mit Ladekontrolle und Störungsanzeige.

**Messflächen und Verschleißteile aus Hartmetall, ab Gr. 12–25 sind die Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.**

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Digitale Innenmessschrauben Nr. 429110, Einstellringe.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	12 - 25 mm
Anzahl Einstellringe	2
Einstellring-Ø	16 / 20 mm

Anzahl Messschrauben	3
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 12-25 mm	020550 12-25
--	--------------

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Sender Typ S16E	498966 S16E
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 2/150	429010 2/150
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2