

**Mitutoyo****Digitaler Dreipunkt-Innenmessgeräte-Satz, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

**3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte** Borematic für Grundlochmessung. Klare und fehlerfreie Ablesung über großes LCD-Display mit 11 mm Ziffernhöhe. **Anzeige um 330° drehbar**. Die Messtaster zentrieren die Messschraube selbsttätig in der Bohrung und gewährleisten eine einfache Handhabung. Die Verstellung der Messtaster erfolgt spielfrei über einen **Hartmetall-Kegel**.

**Vorteil:**

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Schnellverstellung und Selbstzentrierung.

**Funktion:**

- **Haltwert-Taste hält das Messergebnis fest (z. B. bei ungünstiger Messposition).**
- **Nullpunkt / Absolutmaß ermöglicht Nullen an jeder Position.**
- **Gut- / Ausschussanzeige zum einfachen Überprüfen der Toleranzwerte.**
- **Schnellverstellung zur schnellen Überbrückung des Messweges.**

**Lieferumfang:**

Digitale Innenmessschrauben Nr. 429250, Kontrollringe.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Einstellringe	2
----------------------	---

Einstellring-Ø	30 / 40 mm
Anzahl Messköpfe	3
Messbereich	25 - 50 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,001 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 25-50 mm	020550 25-50
--	--------------

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
Sender Typ S1	498966 S1
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975