

Mitutoyo**Digitale Innenmessschraube, Messbereich: 40-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429110 40-50
GTIN	4946368563015
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen – ohne Nonius.

„Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunktes.

Geringer Stromverbrauch. Mit Ladekontrolle und Störungsanzeige.

Messflächen und Verschleißteile aus Hartmetall, ab Gr. 12–16 sind die Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445, Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Hinweis:

Auf Anfrage bis Messbereich 300 mm lieferbar.

Technische Beschreibung

Messbereich	40 - 50 mm
Messtiefe mit Verlängerung	252 mm
Standardmesstiefe	102 mm
Maß a	0,3 mm
Fehlergrenze	0,003 mm

Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 42 mm	484030 42
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 44 mm	484030 44

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 46 mm	484030 46
Sender Typ S16E	498966 S16E
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150