



Weißes Stahlbandmaß in Kapsel, Bandlänge: 10m



Bestelldaten

Bestellnummer	462390 10
GTIN	4007368006497
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Weißes, beidseitig einbrennlackiertes Stahlbandmaß. Gehärtetes Band, beständig gegen Rost und Feuchtigkeit und durch weiße Kunstharzbeschichtung abriebfest. Klappbarer Messhaken (Maßanfang ab Hakeninnenseite). Kapsel aus hochschlagfestem Kunststoff.

Technische Beschreibung

Bandbreite	10 mm
Kapsel Höhe	79 mm
Kapsel Breite	20 mm
Kapsel Länge	79 mm
Bandlänge	10 m
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 10 m

026240 10