

Mitutoyo**Innenmessschrauben-Satz Holtest, Messbereich: 100-200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ablese­teile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 429000. Kontrollringe ähnlich Nr. 484030, Verlängerung 150 mm Nr. 429010.

Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	125 / 175 mm
Messbereich	100 - 200 mm
Anzahl Messschrauben	4
Fehlergrenze	0,01 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich
100-200 mm

020550 100-200

Zubehör

Innenmessschraube Holtest Messbereich 100-125 mm

429000 100-125

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 180 mm

484030 180

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 140 mm

484030 140

Innenmessschraube Holtest Messbereich 125-150 mm

429000 125-150

Innenmessschraube Holtest Messbereich 150-175 mm

429000 150-175

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 110 mm

484030 110

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150

429010 4/150

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 160 mm

484030 160

Innenmessschraube Holtest Messbereich 175-200 mm

429000 175-200