

Mitutoyo**Digitaler Dreipunkt-Innenmessgeräte-Satz, Messbereich: 50-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429260 50-100
GTIN	4946368636740
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Borematic für Grundlochmessung. Klare und fehlerfreie Ablesung über großes LCD-Display mit 11 mm Ziffernhöhe. **Anzeige um 330° drehbar**. Die Messtaster zentrieren die Messschraube selbsttätig in der Bohrung und gewährleisten eine einfache Handhabung. Die Verstellung der Messtaster erfolgt spielfrei über einen **Hartmetall-Kegel**.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Schnellverstellung und Selbstzentrierung.

Funktion:

- **Haltwert-Taste hält das Messergebnis fest (z. B. bei ungünstiger Messposition).**
- **Nullpunkt / Absolutmaß ermöglicht Nullen an jeder Position.**
- **Gut- / Ausschussanzeige zum einfachen Überprüfen der Toleranzwerte.**
- **Schnellverstellung zur schnellen Überbrückung des Messweges.**

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 429250, Kontrollringe.

Technische Beschreibung

Anzahl Einstellringe	2
----------------------	---

Anzahl Messköpfe	4
Messbereich	50 - 100 mm
Einstellring-Ø	62 / 87 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,001 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Zubehör

Sender Typ S1	498966 S1
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm	484030 70
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm	484030 80
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm	484030 95
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150	429010 4/150
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1