

Mitutoyo**Digitaler Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429112 25-50
GTIN	4946368562933
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen – ohne Nonius.

„Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunktes.
Geringer Stromverbrauch. Mit Ladekontrolle und Störungsanzeige.

Messflächen und Verschleißteile aus Hartmetall, ab Gr. 12–25 sind die Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 429110, Einstellringe.

Technische Beschreibung

Messbereich	25 - 50 mm
Anzahl Einstellringe	2
Einstellring-Ø	30 / 40 mm

Anzahl Messschrauben	3
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 25-50 mm	020550 25-50
--	--------------

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 28 mm	484030 28
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 3/150	429010 3/150
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Sender Typ S16E	498966 S16E
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1