

Mitutoyo**Innenmessschrauben-Satz Holtest für Grundlochmessung, Messbereich:
12-20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Grundlochausführung. **Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.**

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 429005. Kontrollringe ähnlich Nr. 484030, Verlängerung 150 mm Nr. 429010.

Technische Beschreibung

Messbereich	12 - 20 mm
Anzahl Messschrauben	2
Einstellring-Ø	16 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
Innenmessschraube Holtestfür Grundlochmessung Messbereich 16-20 mm	429005 16-20
Innenmessschraube Holtestfür Grundlochmessung Messbereich 12-16 mm	429005 12-16
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 2/150	429010 2/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 15 mm	484030 15